


Opmålingsvejledning for:  
**Rullegardin med fjeder monteret uden på lysningen**

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Lysningens bredde + 3 cm i hver side (6 cm)

Højde: = Måles fra 4 cm over lysningen og ned til karm eller gulv. -0,0 cm (minus)

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.*



**Opmålingsskema** (Jemtex.dk producerer rullegardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Afslutning (lige / tungemodel)

### ***Er bredde målet inkl. beslag eller stofbredden ?***

Det mål De indtaster ved bestillingen skal være inkl. beslagene.  
Stofbredden vil herefter blive følgende mm smallere end det bestilte:

### ***Rullegardin med fjeder:***

0 cm - 180 cm bred rullegardin = stofbredden er ca. 20 mm smallere.  
181 cm - 300 cm, bred rullegardin = stofbredden er ca. 28 mm smallere.

### ***Eksempel:***

Ved bestilling af et rullegardin med fjeder på 120,0 cm i bredden vil rullegardinet blive 120,0 cm inkl. beslag og stofbredden vil blive ca. 118,0 cm