

Opmålingsvejledning for:

## Træpersienner monteret på vinduets bevægelige ramme

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde + 1 cm i hver side (2 cm)


Højde: = Stram mål højde på vinduets bevægelige ramme -0,5 cm (minus)

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.*

Leveres automatisk med combibeslag til montering i både væg og loft.

Træpersiennerne leveres altid med betjeningsnor i højre side og drejestang i venstre side.

Ved montering på bevægelig ramme anbefales kun 25, og 27 mm træpersienne.



**Opmålingsskema** (Jemtex.dk producerer træpersiennerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde